

CERTUSS E-MX

Dotazník pro návrh technologie parního vyvíječe CERTUSS E-M

Požadovanou odpověď (specifikaci) označte prosím kroužkem, popř. textem doplňte.

Je-li zdroj vody jiný, než voda pitná, bude nutno doložit rozbor vlastního zdroje vody



parametr	požadavek	
Požadovaný parní výkon vyvíječe, kg/h	10...20...40...60...80...100...130...160...200...260...320	
Jiný výkon, bateriové provedení	uvedte	kg/h
Pracovní tlak páry, bar	3,0 - 3,6 bar / 3,5 - 5,5 bar / 3,5 - 9,1 bar / 3,5 - 11,0 bar / 3,5 - 14,5 bar	
Jiný pracovní tlak páry bar	uvedte	bar
Tlak páry pod 3,0 bar	uvedte	bar
Návratnost kondenzátu	ano.....ne	<u>ano</u> , kolik % ca:
Aplikace páry	uvedte:	
Požadavek na vyšší kvalitu páry (demineralizační linka se stupněm RO)	ano.....ne	
Zdroj napájecí vody pro vyvíječ páry	pitný řád.....jiný zdroj	
Datové rozhraní pro firemní síť uveďte druh rozhraní: (Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus, Profinet, BACnet, Ethernet, ETherCat, OPC, MQTT)	uvedte:	
GSM modem, SMS alarmy sdružené poruchy	ano.....ne	
Analogové hlášení provozních stavů, 8 hlášení, 16 hlášení	ano.....ne (ano 8....16)	
Provedení nerez – vše ve styku pára - voda	ano.....ne	
Vnější plášť vyvíječe v provedení nerez (laboratoře)	ano.....ne	
Vyvíječ dodat s příslušenstvím pro instalaci	Vychlazovací nádrž	ano.....ne
	Linka CHUV	ano.....ne
Chlazení skříně vyvíječe ventilátorem / klimatizací	uvedte:	
Instalace úpravy vody na modulové platformě MX-CPA (design jako E-MX)	ano.....ne	
Pravé provedení vyvíječe (moduly, příslušenství se připojuje zprava nebo levé provedení, kdy se vše rozšiřuje zleva při čelním pohledu na vyvíječ	provedení: pravé.....levé	
Další požadavky, prosím uveďte:		

bližší informace k vyvíječům a nabízené specifikace obdržíte na:

www.certuss.cz

popřípadě na tel. čísle:

602 573 971

dotazník prosím odešlete na:

obchod@certuss.cz